

カップリング  
EAMC-42-50-14-16-U  
製品番号: 8228280

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                      |
|---------------|------------------------|
| 保持部径 1        | 14 mm                  |
| ホルダー直径 2      | 16 mm                  |
| サイズ           | 42                     |
| 呼び長さ          | 50 mm                  |
| 取付位置          | 任意                     |
| 最高回転数         | 6000 1/min             |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L         |
| 保管温度          | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%                |
| 周囲温度          | -25 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント     | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク         | 21 Nm                  |
| 製品質量          | 147 g                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                 |