


カップリングハブ EAMC-H-15-7-GB8-5

製品番号: 8228647

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	5 mm
サイズ	15
呼び長さ	12.4 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.191 kgmm ²
伝達トルク	1.5 Nm
製品質量	5 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠