

カップリングハブ
EAMC-H-30-10-GB16-14
製品番号: 8228660

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	14 mm
サイズ	30
呼び長さ	20.7 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm ²
伝達トルク	13.5 Nm
製品質量	23 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠