


ON-OFFバルブ
MS6-EE-1/4-V24
製品番号: 8232870

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	6
構造	ピストンゲートバルブ
操作方法	電動
排気機能	スロットル不可
手動操作	ロック ノンロック
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
使用圧力	0.4 MPa...1.8 MPa
作動圧力	4 bar...18 bar
被服	ポジティブオーバーラップ
C 値	11 l/sbar
b値	0.5
標準公称流量(DIN 1343)	2600 L/min
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	24V DC: 1.5W
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
取付方法	オプション: インライン アクセサリ付
取付位置	任意

特徴	値
流れ方向	逆流れ不可
製品質量	740 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/2
パイロットエア供給	内部
電気接続	EN 175301-803に準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト