


フィルタレギュレータ  
MS6-LFR-1/4-D7-E-R-M-MPA  
製品番号: 8232898

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                       |
|------------------|-----------------------------------------|
| サイズ              | 6                                       |
| シリーズ             | MS                                      |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                |
| 取付位置             | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| ろ過度              | 40 $\mu\text{m}$                        |
| ドレン              | マニュアル 回転式                               |
| 構造               | 圧力計付フィルタレギュレータ                          |
| 最大ドレン量           | 38 ml                                   |
| コントローラ機能         | 出力圧力定数<br>二次排気あり                        |
| シェル保護            | 樹脂製ボウルガード                               |
| ドレンの分離度          | 75 %                                    |
| 圧力インジケータ         | 圧力計付                                    |
| 使用圧力             | 0 MPa...2 MPa                           |
| 作動圧力             | 0 bar...20 bar                          |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大圧ヒステリシス        | 0.025 MPa                               |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.25 bar                                |
| 最高圧力ヒステリシス       | 3.625 psi                               |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 2500 L/min                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気        |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 孔サイズ             | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 製品質量             | 875 g                                   |

| 特徴            | 値                                      |
|---------------|----------------------------------------|
| 取付方法          | オプション:<br>フロントパネル取付<br>インライン<br>アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1     | G1/4                                   |
| 空気圧接続 2       | G1/4                                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                 |
| 操作部品材質        | PA<br>POM                              |
| 材質 シール        | NBR                                    |
| 材質: フィルタ      | PE                                     |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト                              |
| 材質 メンブレン      | NBR                                    |
| ボウル材質         | PC                                     |
| 材質 セパレーターディスク | POM                                    |