


サービスユニットコンビネーション
MSB4-1/4:I1:I3
製品番号: 8233006

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	マニュアル 回転式
構造	ファイバフィルタ
最大ドレン量	19 ml
シェル保護	樹脂製ボウルガード
使用圧力	0 MPa...1.4 MPa 0 psi...203 psi
作動圧力	0 bar...14 bar
標準流量	360 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:::4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:::4] 準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	400 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	PC