


加算カウンタ
PZA-E-C
製品番号: 8606

FESTO



データシート

特徴	値
構造	空気圧カウンタ
リセット方法	手動ボタンまたは空気圧シグナル
表示	6桁
駆動部の排気圧	<0.15bar
排気圧の確保	<0.15bar
駆動部の設定圧力	> 0.8bar
リセット圧力	2bar
作動圧力	2 bar...8 bar
最低リセット圧力	2 bar
駆動部の最小パルス幅	8 ms
最小パルス幅 リセット	150 ms
駆動部の最小一時停止時間	10 ms
リセットの最小一時停止期間	50 ms
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	70 g
取付方法	フロントパネル取付
空気圧接続	M5
材質 ハウジング	PA