


ローラレバーバルブ
RO-3-1/4-B
製品番号: 8991

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポート, NO
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	600 L/min
空気圧作動ポート	G1/4
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
構造	プレートシート
呼び径	7 mm
制御方法	ダイレクト
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	48 N
製品質量	230 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト