

# プラスチック被覆金属管

## PM-4

製品番号: 9084

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| 外径            | 6 mm                           |
| 流量に応じた曲げ半径    | 19 mm                          |
| 内径            | 3.92 mm                        |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.95 bar...30 bar             |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                 |
| 周囲温度          | -29 °C...65 °C                 |
| 長さあたりの製品質量    | 0.024 kg/m                     |
| 色             | 黒                              |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                         |
| 材質: チューブ      | 鍛造アルミ合金<br>PE                  |