

プラスチック被覆金属管 PM-6

製品番号: 9087

FESTO



データシート

特徴	値
外径	8 mm
流量に応じた曲げ半径	25 mm
内径	5.2 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...30 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-29 °C...65 °C
長さあたりの製品質量	0.032 kg/m
色	黒
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	鍛造アルミ合金 PE