

ロッドアイ
SGS-M16
製品番号: 9258

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M16
規格ベース	ISO 12240-4
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	265 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
アウターリング材質	真鍮
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質 内部リング	鋼
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき