

# アダプタ

## AD-G1/4-1/4NPT-I

製品番号: 9396

FESTO



## データシート

特徴	値
呼び径	7.95 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク 空気圧接続 1	11 Nm
許容締付トルク 空気圧接続 2	12 Nm
定格締付トルク	9.05 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	24.22 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
空気圧接続 2	雌ねじ 1/4 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	PVC
材質ハウジング	亜鉛めっき鋼