

アダプタ
AD-G3/8-3/8NPT-I
製品番号: 9397

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	11.5 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク 空気圧接続 1	25 Nm
許容締付トルク 空気圧接続 2	22 Nm
定格締付トルク	38.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	25.3 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G3/8
空気圧接続 2	雌ねじ 3/8 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	PVC
材質ハウジング	亜鉛めっき鋼