

# パネルコネクタ SCK-PK-9

製品番号: 9423

FESTO



## データシート

特徴	値
呼び径	8 mm
取付位置	任意
形状	隔壁
全温度範囲の使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
エア接続ポート 1	内径9mmバーブ継手用, ユニオンナット付
空気圧接続 2	バーブ型ニップル用内径9mm, ナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイ特
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき
連結金具材質	鍛造アルミ合金, アルマイ特