

サイレンサ付排気絞り
GRU-1/2-B
製品番号: 9519

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	流量音圧機能
追加機能選択	サイレンサ付
エア接続ポート 1	G1/2
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	0 L/min...4000 L/min
周囲温度	-10 °C...70 °C
材質 ハウジング	アルミ
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...70 °C
製品質量	100 g
材質: クッションインサート	PE
ねじ付トラニオン材質	アルミダイキャスト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 調整ねじ	PA