

アダプタ
AD-1/4NPT-G1/4-I
製品番号: 9625

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	7.95 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク 空気圧接続 1	12 Nm
許容締付トルク 空気圧接続 2	11 Nm
製品質量	21 g
エア接続ポート 1	雄ねじ NPT 1/4
空気圧接続 2	雌ねじ G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	PVC
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼