


急速排気バルブ
SE-3/8-B
製品番号: 9687

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	急速排気
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
取付方法	ねじ込み式
標準流量, 排気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	2760 L/min
標準流量 換気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	2880 L/min
作動圧力	0.2 bar...10 bar
周囲温度	-20 °C...75 °C
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
呼び径	11 mm
取付位置	任意
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...75 °C
製品質量	125 g
空気圧ポート 3	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR