

圧力インジケータ OH-10

製品番号: 9791

FESTO



データシート

特徴	値
使用圧力	0.14 MPa...0.8 MPa 20.3 psi...116 psi
作動圧力	1.4 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	4 g
空気圧接続	バーブニップル PK-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠