


空気圧バルブ
VL/O-3-1/2
製品番号: 9983

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポートNO/NC
操作方法	空気圧式
幅	52 mm
標準公称流量(DIN 1343)	3700 L/min
空気圧作動ポート	G1/2
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
構造	プレートシート
リセット方法	メカスプリング
呼び径	14 mm
グリッド寸法	69 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
パイロットエア供給	外部
流れ方向	リバーシブル
被服	ネガティブオーバーラップ
制御圧力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
b値	0.3
切換時間 オフ	30 ms
切換時間 オン	17 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-10 °C...60 °C

特徴	値
製品質量	860 g
取付方法	マニホールドレール 取付穴付 オプション:
パイロットエア接続 110	G1/4
パイロットエア接続 12	G1/4
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 11	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
空気圧ポート 3	G1/2
エア接続ポート 33	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト