

소음기
AMTE-M-LH-G1
제품 번호: 1205865

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
팩 크기	10
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
대기를 고려한 유량	17235 l/min
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
음압 레벨	88 dB(A)
주변 온도	-40 °C...80 °C
제품 무게	115 g
공압 연결부	G1
완충 인서트 소재	청동
나사식 트리니언 소재	황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수