

스로틀 소음기 VFFK-C-K-M5-P

제품 번호: 133140

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	유량 제어 음압 기능
추가 기능 선택	소음기 포함
공압 연결부 1	M5
설정 장치	널링 스크루
고정 방식	돌려 끼움 가능
표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	0 l/min...80 l/min
작동 압력	0 bar...10 bar
주변 온도	0 °C...60 °C
나사식 트리니언 씰 유형	실링 링
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...60 °C
공칭 조임 토크	1.4 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	4.3 g
완충 인서트 소재	PE
나사식 트리니언 소재	니켈 도금 황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
조절 나사 소재	니켈 도금 황동