

매니폴드 레일
VABM-C8-12E-G14-12-M1-L

제품 번호: 1361870

FESTO

데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------|
| 그리드 치수 | 12 mm |
| 밸브 위치의 최대 수 | 12 |
| 내식성 등급 CRC | 0 - 부식 스트레스 없음 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 밸브 마운팅 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 벽면 마운팅 최대 조임 토크 | 5 Nm |
| 제품 무게 | 890 g |
| 공압 연결부 1 | G1/4 |
| 공압 연결부 3 | G1/4 |
| 공압 연결부 5 | G1/4 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 매니폴드 레일 소재 | 단조 알루미늄 합금 |