

바브형 피팅
CRCN-1/8-PK-4
 제품 번호: 13970

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|--------------------------------|
| 공칭 폭 | 3.2 mm |
| 나사식 트리니언 씰 유형 | 실링 링 |
| 팩 크기 | 10 |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | -0.95 bar...10 bar |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함) |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 식품과의 사용 적합성 | 소재 상세 정보 참조 |
| 주변 온도 | 0 °C...60 °C |
| 제품 무게 | 7.86 g |
| 공압 연결부 1 | 수나사 G1/8 |
| 공압 연결부 2 | 호스 외경 6mm용 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 하우징 소재 | 고합금 스테인리스강 |
| 나사산 씰 소재 | PA 강화 TPE-U(PU) |