

벨로즈 키트
EADB-V2-63-S101-200
 제품 번호: 1488362

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	93 mm
사이즈	63
스트로크 범위	101 mm...200 mm
피스톤 로드 익스텐션	68 mm
디자인 타입	원형
설치 위치	임의 방향
디자인	벨로즈 키트 수집된 배기공기 포함
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체내성	먼지 칩 오일 그리스 벤진
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 °C...80 °C
가동 질량	142 g
제품 무게	265 g
고정 방식	장착 가능 그러브 나사 포함
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
적용 부품 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
씰 소재	NBR
벨로우즈 소재	NBR
그러브 나사 소재	고합금강, 스테인리스