


회전 플랜지 SUA-20

제품 번호: 157320

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	20
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	41 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	단조 알루미늄 합금
볼트 소재	아연 도금 강철
슬리브 소재	스프링강
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	강철, 아연 도금
퓨즈 소재	스프링강
샤프트 소재	강철 보호 코팅 포함