

# 흡착 그리퍼 ESG-150

제품 번호: 189180

FESTO



## 데이터 시트

| 특징          | 값                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 흡착컵 직경      | 150 mm                                            |
| 설치 위치       | 수직                                                |
| 디자인         | 위 진공 연결부<br>측면 진공 연결부<br>높이 조절기 있음<br>긴 높이 조절기 있음 |
| 흡착컵 홀더 할당   | 사이즈 6                                             |
| 흡착컵 형태      | 원형 플랫                                             |
| 작동 매체       | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:--]                  |
| 내식성 등급 CRC  | 1 - 낮은 부식 부하                                      |
| 주변 온도       | -30 °C...200 °C                                   |
| 진공 연결부      | G1/4                                              |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                                           |
| 흡착컵 소재      | FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (실리콘)                    |