


Service unit
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA-A
 제품 번호: 192454

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	Maxi
시리즈	D
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	전자동
디자인	분기 모듈 압력계가 있는 필터 제어기
최대 응축수량	43 cm³
셸 보호	금속 바스켓 가드
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
압력 조절 범위	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	5200 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[6:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2600 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	G1/2
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC