


진공 발생기 VN-05-N-I3-PQ2-VT2

제품 번호: 193637

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.45 mm
그리드 치수	13 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	많은 흡입 용적 유량 인라인
디자인	일자형
최대 흡입 용적 유량에 대한 작동 압력	6 bar
작동 압력	1 bar...8 bar
정격 작동 압력	6 bar
대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량	12 l/min
정격 작동 압력에서의 급기 시간	1.57 s
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...60 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	12 g
고정 방식	인라인 설치
공압 연결부 1	QS-6
공압 연결부 3	측정 안됨
진공 연결부	플러그인 슬리브 QS-6
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	POM
하우징 소재	POM 강화
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금
피팅 소재	황동 니켈 도금