

**매니폴드 블록**  
**MHP1-PR2-3**  
제품 번호: 197191

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 밸브 위치의 최대 수      | 2                               |
| 작동 압력            | 0 bar...8 bar                   |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                    |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L                  |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                  |
| 연결판 고정 방식        | 관통 구멍 포함                        |
| 밸브 고정 방식         | 암나사 포함                          |
| 공압 연결부 1         | M7                              |
| 공압 연결부 3         | M7                              |
| 연결판 소재           | 단조 알루미늄 합금                      |