

# 소음기 UO-M7

제품 번호: 197582

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	개방형 소음기
작동 압력	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2.5 g
공압 연결부	M7
완충 인서트 소재	PE
나사식 트러니언 소재	PE
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수