


어댑터 키트
DHAA-G-Q11-50-B6-40-40/60/80/100
제품 번호: 2431288

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
고정 방식	관통 구멍 및 나사 포함 센터링 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
어댑터 플레이트 소재	알루미늄 아노다이징
나사 소재	강철 아연 도금
센터링 핀 소재	강철