

풋 마운팅
DAMH-Q12-40
제품 번호: 3371846

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|----------------|
| 사이즈 | 40 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | 0 °C...60 °C |
| 최대 조임 토크 | 18 Nm |
| 제품 무게 | 529 g |
| 고정 방식 | 관통 구멍 포함 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 앵글 소재 | 아연 도금 강철 |