

볼 밸브
VZBM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3
 제품 번호: 4405650

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------------------|--|
| 디자인 | 2방향 볼밸브 |
| 작동 방식 | 기계식 |
| 밀폐 원리 | 부드러움 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 고정 방식 | 인라인 설치 |
| 피팅 연결부 | Rp1 |
| 스위칭 위치 표시 | 슬롯 방향 = 유량 방향 |
| 플랜지 드릴 패턴 | F03 |
| 내경 | 25 mm |
| 공칭 폭 DN | 25 |
| 밸브 기능 | 2/2 |
| 유량 방향 | 가역식 |
| 앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN | 25 |
| 앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크 | 5.5 Nm |
| 표준 기반 | EN 10226-1 ISO 5211 |
| 매체 | ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [:-:-] 불활성 가스 물 · 수증기 없음 중성 액체 |
| 매체 온도 | -15 °C...90 °C |
| 유량 Kv | 39 m³/h |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 하우징 소재 | 황동 니켈 도금 |
| 하우징 소재 번호 | CW617N |
| 씰 소재 | FPM HNBR PTFE |

| 특징 | 값 |
|------------------|----------------|
| 볼 소재 | 황동 크롬 도금 |
| 볼 소재 번호 | CW617N |
| 샤프트 소재 | 황동 |
| 샤프트 소재 번호 | CW617N |
| 제품 무게 | 473 g |
| CE 마크(적합성 선언 참조) | EU 압력용기 지침에 따라 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |