


원터치 L 피팅
QBL-1/2-3/8-U-M
 제품 번호: 533245

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	0.315 in
나사식 트리니언 씰 유형	코팅
디자인 타입	L 형태
팩 크기	5
온도 범위 전체 작동 압력	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime 등급분류	인증서 참조
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	1.85 oz
고정 방식	육각 헤드 SW22
공압 연결부 1	수나사 R1/2
공압 연결부 2	호스 외경 3/8"용
주변 온도(화씨)	32 °F...140 °F
해제 링 색상	회색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT
나사산 씰 소재	NBR
해제 링 소재	POM
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강