

클램핑 핑거
CLR-32/40-FS
제품 번호: 535554

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32/40
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클램핑 핑거 소재	단조 알루미늄 합금 무색 아노다이징