


# 진공 발생기 카트리지 VN-20-L

제품 번호: 547702

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                  | 값                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 라발 노즐의 공칭 폭         | 2 mm                            |
| 설치 위치               | 임의 방향                           |
| 이젝터 특성              | 표준<br>높은 흡입량                    |
| 작동 압력               | 1 bar...8 bar                   |
| 정격 작동 압력            | 6 bar                           |
| 대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량 | 184.4 l/min                     |
| 정격 작동 압력에서의 급기 시간   | 0.17 s                          |
| 작동 매체               | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항    | 윤활 작동 가능하지 않음                   |
| 내식성 등급 CRC          | 2 - 보통의 부식 부하                   |
| LABS 적합성            | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 매체 온도               | 0 °C...60 °C                    |
| 주변 온도               | 0 °C...60 °C                    |
| 제품 무게               | 3.75 g                          |
| 씰 소재                | NBR                             |
| 수집 노즐 소재            | POM                             |
| 제트 노즐 소재            | 단조 알루미늄 합금                      |