

벨로즈 키트 DADB-S1-16-S10-50

제품 번호: 553399

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	22 mm
사이즈	16
스트로크 범위	10 mm...50 mm
피스톤 로드 익스텐션	23 mm
디자인 타입	원형
설치 위치	임의 방향
디자인	벨로즈 키트 수집된 배기공기 포함
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 제외 대상: 인쇄 회로 기판, 케이블, 배관, 회로 커넥터 및 코일 합금 성분으로 구리가 1% 이상인 금속은 사용 금지 대상입니다. 인쇄 회로 기판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일 질량 대비 구리 함량이 5% 이상인 금속은 예외적으로 사용 금지 대상입니다. 제외 대상: 인쇄 회로 기판, 케이블, 배관, 회로 커넥터 및 코일 합금 성분으로 구리가 5% 이상인 금속은 사용 금지 대상입니다. 인쇄 회로 기판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일 질량 기준으로 구리, 아연 또는 니켈 함량이 5% 이상인 금속은 사용 대상에서 제외됩니다. 니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
매체내성	먼지 칩 오일 그리스 벤진
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	7 g
고정 방식	그러브 나사 포함 암나사 포함
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
적용 부품 소재	강화 PA
씰 소재	NBR
밸로우즈 소재	NBR
그러브 나사 소재	고합금강, 스테인리스