

**벨로즈 키트**  
**DADB-S1-25-S351-400**  
 제품 번호: 553435

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 외경               | 29 mm                                                                   |
| 사이즈              | 25                                                                      |
| 스트로크 범위          | 351 mm...400 mm                                                         |
| 피스톤 로드 익스텐션      | 112 mm                                                                  |
| 디자인 타입           | 원형                                                                      |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                                   |
| 디자인              | 벨로즈 키트<br>수집된 배기공기 포함                                                   |
| 내식성 등급 CRC       | 3 - 강한 부식 부하                                                            |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L                                                          |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 매체내성             | 먼지<br>칩<br>오일<br>그리스<br>벤진                                              |
| 주변 온도            | -10 °C...80 °C                                                          |
| 제품 무게            | 109 g                                                                   |
| 고정 방식            | 그러브 나사 포함<br>암나사 포함                                                     |
| 공압 연결부           | M5                                                                      |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                 |
| 적용 부품 소재         | 강화 PA                                                                   |
| 씰 소재             | NBR                                                                     |
| 벨로우즈 소재          | NBR                                                                     |
| 그러브 나사 소재        | 고합금강, 스테인리스                                                             |