


모터 플랜지
EAMF-A-38A-42A
제품 번호: 562668

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	112 g
인터페이스 코드 모터 In	42A
커플링 하우징 인터페이스 코드	38A.2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수