

다중 분배기
QBT3-3/16T-5/32-U
 제품 번호: 567786

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	0.126 in
설치 위치	임의 방향
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	32 °F...140 °F
제품 무게	0.85 oz
공압 연결부 1	호스 외경 3/16"용
공압 연결부 2	호스 외경 5/32"용
해제 링 색상	회색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강