


# 그리퍼 조 블랭크 BUB-HGPL-63

제품 번호: 567830

FESTO



## 데이터 시트

| 특징           | 값                  |
|--------------|--------------------|
| 사이즈          | 63                 |
| 설치 위치        | 임의 방향              |
| 내식성 등급 CRC   | 2 - 보통의 부식 부하      |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 주변 온도        | 5 °C...60 °C       |
| 그리퍼 조당 제품 중량 | 1960 g             |
| 고정 방식        | 관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함 |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수            |
| 블랭크 소재       | 단조 알루미늄 합금         |