

**매니폴드 블록**  
**VABM-B10-30S-N12-4-P3**  
제품 번호: 8026424

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                 |
|-------------|-------------------|
| 그리드 치수      | 32 mm             |
| 설치 위치       | 임의 방향             |
| 밸브 위치의 최대 수 | 4                 |
| 내식성 등급 CRC  | 2 - 보통의 부식 부하     |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B1/B2-L |
| 제품 무게       | 1093 g            |
| 고정 방식       | 관통 구멍 포함          |
| 공압 연결부 1    | 1/2 NPT           |
| 공압 연결부 3    | 1/2 NPT           |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수           |
| 매니폴드 레일 소재  | 단조 알루미늄 합금        |