

고정형 유량 제어기
VFFG-T-F6-18
제품 번호: 8047359

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	유량 제어 기능
고정 방식	그루브드
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
주변 온도	-5 °C...60 °C
인증	c UL us - Recognized(OL)
사이즈	ø 5.8mm용
공칭 폭	1.8 mm
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1.2 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수