


선택 밸브 VHEF-ET-B32-G14

제품 번호: 8080963

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 쌍안정
작동 방식	수동
설치 폭	20 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	870 l/min
공압식 작동 포트	G1/4
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
디자인	플레이트 시트
공칭 폭	6 mm
배기 기능	스로틀 가능
사용 지침	수동으로만 작동
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	고정 잠금식
구동 방식	직접
유량 방향	가역식
커버링	제로 오버랩
최대 스위칭 주파수	0.5 Hz
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동 토크	0.7 Nm
잠금 해제 모멘트	0.4 Nm
작동 시 최대 힘	200 N
작동 시 최대 힘력	200 N

특징	값
제품 무게	200 g
고정 방식	프런트 패널 장착 관통 구멍 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	강화 PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
레버 소재	강화 PA