

블랭킹 플러그
NPQE-P-S8-P10
 제품 번호: 8113206

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	밀폐 마개, 플러그
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	1.3 g
공압 연결부 1	플러그인 슬리브 직경 8mm
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT
해제 링 소재	POM