

압력 레귤레이터 MS4-LR-1/8-D5-VS-OS-WR 제품 번호: 8190233

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	입의 방향
디자인	직접 제어 다이어프램 제어 밸브
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 이차 배기 있음 역류 거동 있음
작동 압력	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar
압력 조절 범위	0.3 bar...4 bar
최대 압력 히스테리시스	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1200 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	225 g
고정 방식	프런트 패널 장착 인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트

특징	값
조작부 소재	PA POM
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
다이어프램 소재	NBR