


Iespīlēšanas uzmava EAMH-110-22-C34

Daļas numurs: 2430411

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	27,3 kgmm ²
Produkta svars	162 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS