

Zwenkflens SUA-32

Artikelnummer: 157322

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...90 °C
Productgewicht	138 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Aluminium kneedlegering
Materiaal bout	Gegalvaniseerd staal
Materiaal huls	Verenstaal
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zekering	Verenstaal
Materiaal as	Staal met beschermingscoating