

Batterijblok
MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
Artikelnummer: 197239

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	6
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M3
Pneumatische aansluiting 3	M7
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering