

Verbindingsas KSK-185-

Artikelnummer: 562523

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	35 mm
Opnamediameter 2	35 mm
Bouwgrootte	185
Nominale lengte	350 mm...2000 mm
Max. axiale offset	5 mm
Inbouwpositie	Horizontaal
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment JO	72.61 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per meter nominale lengte	19.46 kgcm ²
Basisgewicht bij 0 mm slag	5290 g
Gewichtstoeslag per meter nominale lengte	1890 g
Materiaal koppeling	Hooggelegeerd staal Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal buis	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal astap	Veredeld staal
Materiaal-informatie	RoHS conform